

微発泡充填後の打栓について

微発泡製品を瓶詰めする上で大切な事は、耐圧瓶と耐圧王冠の件です。

一般的な軽量瓶と30PP王冠は内圧に耐えられないので使えません。

各社、耐圧瓶出されているので調べていただきたいのですが、弊社がお勧めするのは、「ポップ250」です。

容量250mlの耐圧瓶、シルエットはサイダー瓶のように首長タイプ。商品化にはマキシ王冠がベストですが、試作として単式王冠も使えて便利です。

あとは「微発泡300」は耐圧28PP王冠口の容量300mlの耐圧瓶がお勧めです。打栓機は下記の通りです。



瓶は「ポップ250」 手押し打栓機にマキシスロート



手押し打栓機
単式王冠の打栓に

耐圧28PP王冠用
半自動シーマー

