

びん太オプション

びん太をより
快適に使うために

ノズル



- 標準ノズル センサーを含めて約17φ
- 中細ノズル センサーを含めて約13φ
- 細ノズル センサーを含めて約8φ



ノズル洗浄装置

待ちタンクとノズルの中に薬液を通し洗浄します。



洗浄・殺菌剤

20～30倍に希釈してノズル洗浄装置に用います。



ステンレス フィルターハウジング

びん太の上部に簡単に取付られます。10寸の両切りタイプのカートリッジ専用

焼結フィルター



孔径が2ミクロンと5ミクロンのものがあります



ポンプON・OFF配電盤

びん太の電動バルブと同期して送液ポンプのON/OFFをするもので大変便利です。圧力の高いカスケードタイプのポンプをお使いの方にお勧めです



ハンドリフター

びん太を運んで、所定の台に上げる作業はなかなか大変です。また瓶の種類やオペレーターの身長によって取り出しの高さが身体に合っていないと能率が上がりません。びん太をハンドリフターにセットしておけばますます作業がはかどります。



醸造機械・酒具
有限会社 村上商店
〒920-0902 金沢市尾張町2丁目7番12号
TEL076-221-4023 FAX076-221-4089
<http://www.sakagu.jp>